

**Méthodes de mesure de l'aptitude
à la fonction
des lave-vaisselle électriques**

**Methods for measuring the performance
of electric dishwashers**

CORRIGENDUM 1

Page 40

Annexe B

B2 Agent de rinçage

Remplacer tout le texte existant de l'article B2 par ce qui suit:

Une des deux formules indiquées ci-dessous devra être utilisée comme norme pour l'agent de rinçage, selon la pratique du pays où les essais sont effectués:

Composition Nouvelle référence des formules d'agent de rinçage	Formule III (acide)	Formule IV (neutre)
Plurafac LF 221 (BASF)	15,0	15,0
Sulfonate de cumène (solution à 40 %)	11,5	11,5
Acide citrique (anhydride)	3,0	–
Eau désionisée	70,5	73,5
Viscosité (mPa)	17	11
pH (1 % dans l'eau)	2,2	6,3

English text overleaf